

**Garant****Vzporedna vpenjalna čeljust, Širina čeljusti: 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360085 80
GTIN	4045197482426
Razred artikla	310

**Opis****Uporaba:**

Možnost različnih medosnih mer s pomočjo prekrizanih vpenjalnih letev.

**Primerno za:**

Vpenjalna letev art. 360080.

**Napotek:**

Primerno za vpenjalne letve od revizije 3 naprej (glejte sliko)! Prečke večkratnih vpenjalnih letev ne smejo biti širše od 5 mm.

**Tehnični opis**

Širina čeljusti	80 mm
Vpenjalna sila	5 kN
Vpenjalna sila	10 kN
Vpenjalna sila	15 kN
Vpenjalna sila	20 kN
Vrtilni moment	5 Nm
Vrtilni moment	10 Nm

Vrtilni moment	15 Nm
Vrtilni moment	20 Nm
maks. hod	3,5 mm
Vpenjalni vijak ZK	5 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom ZK <sub>1</sub>	4 mm
Vrsta izdelka	Čeljusti primeža