


**Ravna utorna matica, brušena, Mera utora b1 na stroju in pripravi: 24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375370 24
GTIN	4020772071769
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni po obodu; zato se skrajšajo časi za uravnavanje priprav, strojnih primežev in drugih delov, ki jih je potrebno postaviti vzporedno z utori v mizi orodnega stroja. Merilna ura pri tem ni več potrebna.

Uporaba:

Uporaba ravnih utornih matic je smiselna, **če se ena priprava uporablja vedno na istem stroju z enako širino utorov.**

Material:

Jeklo C 15, površinsko kaljeno.

Točnost:

Mera b = prileg h 6.

Tehnični opis

za vijake DIN 84, DIN 912	M6×16
Dolžina	32 mm
Mera utora b ₁ na stroju in pripravi	24 mm
Višina H	12 mm
Tip	6322B
Vrsta izdelka	Utorne matice

