


Garant**Večkratna vpenjalna letev 80, Dolžina letve: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360080 500
GTIN	4045197481405
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Vse funkcijske površine precizno brušene, točnost para 0,03 mm.
- Osnovno vodilo in čeljusti so sulfidizirane.
- Kompaktna modularna izvedba, velika vpenjalna sila do 20 kN, maksimalni zatezni moment 25 Nm.
- Serijske pritrdilne izvrtine za sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna mera 200 mm), možnost vpenjanja prek vpenjalnih plošč ali plošč z izvrtinami.
- Ravnilo na površini osnovnega vodila omogoča hitro ponovljivo pozicioniranje vpenjalnih nastavkov na vpenjalnem ozobju vodila.
- Enostavno vpenjanje z momentnim ključem.

Uporaba:

- 5-stranska obdelava na večosnih obdelovalnih centrih.
- Kot ekonomična rešitev za uporabo s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp ali za uporabo na paletirnih oz. avtomatiziranih sistemih ali neposredno na strojni mizi oz. vpenjalnem stolpu.

Dodatni pribor:

Za različne vpenjalne čeljusti, magnetne vpenjalne letve, prislon za obdelovanec glejte art. 360084 do 360096. Momentni ključ art. 656050 vel. 60, vpenjalni čepi art. 360025 vel. 12M10, vpenjalni kraki art. 360127.

Napotek:

Momentni ključ, glejte art. 656050 vel. 25, vpenjalni čep art.360025 vel. 12M10.

Tehnični opis

Dolžina letve	500 mm
Višina H	35 mm
Širina B	80 mm
Dolžina L	500 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna letev

Pribor

Vpenjalna čeljust z vlekrom navzdol Širina čeljusti 80 mm	360084 80
Predložna čeljust Širina čeljusti/material 80ALU mm	360090 80ALU
Čeljustni nastavek Material ALU	360089 ALU
Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 60 Nm	656050 60
Vzporedna vpenjalna čeljust Širina čeljusti 80 mm	360085 80
Vpenjalna čeljust z vlekrom navzdol Širina čeljusti 26DUO mm	360084 26DUO
Nepomična čeljust Širina čeljusti 48 mm	360086 48
Vzporedna vpenjalna čeljust Širina čeljusti 48 mm	360085 48
Vpenjalna čeljust z vlekrom navzdol Širina čeljusti 48 mm	360084 48
Predložna čeljust Širina čeljusti/material 48ALU mm	360090 48ALU
Predložna čeljust Širina čeljusti/material 48STAHL mm	360090 48STAHL
Nepomična čeljust Širina čeljusti 80 mm	360086 80
Osnovna čeljust Širina čeljusti 80 mm	360088 80
Nepomična čeljust Širina čeljusti 26 mm	360086 26
Garnitura vpenjalnih krakov6-delne	360127
Vpenjalna čeljust z vlekrom navzdol Širina čeljusti 26 mm	360084 26
Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 12M10	360025 12M10