

**Stožčasta ponvica oblika G, za navoj: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375360 M10
GTIN	4020772081997
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Obliki C in D sta površinsko kaljeni, oblika G je poboljšana.

Uporaba:

Obliko G zaradi večjega premera smemo uporabiti tudi na utoru vpenjalne prečke. Pri uporabi v kompletu je možna izravnava odstopanja do 3°.

Standard:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Tehnični opis

Ø izvrtine d ₂	12 mm
Debelina h ₄	5 mm
Zunanji Ø d ₅	30 mm
za navoj	M10
Tip	6319G
Vrsta izdelka	Stožčaste ponvice

