

**Stožčasta ponvica oblika G, za navoj: M14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375360 M14
GTIN	4020772082017
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Obliki C in D sta površinsko kaljeni, oblika G je poboljšana.

Uporaba:

Obliko G zaradi večjega premera smemo uporabiti tudi na utoru vpenjalne prečke. Pri uporabi v kompletu je možna izravnava odstopanja do 3°.

Standard:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Tehnični opis

Zunanji \varnothing d_5	40 mm
Debelina h_4	6 mm
za navoj	M14
\varnothing izvrtine d_2	16,5 mm
Tip	6319G
Vrsta izdelka	Stožčaste ponvice

