

**Vpenjalni vijak DIN 6379, Navoj M × dolžina L: M20X315****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375380 M20X315
GTIN	4020772084998
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Valjan navoj.

**Uporaba:**

Za individualno sestavljanje T-utornih vijakov v povezavi s T-utornimi maticami art. 375315 – 375330, matic art. 375385 – 378395 in podložk art. 375340 – 375360.

**Standard:****DIN 6379****Material:**

Jeklo za poboljšanje

Razred trdnosti:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

**Tehnični opis**

Navoj	M20x315
Dolžina a	288 mm
Dolžina b	200 mm
Tip	6379
Vrsta izdelka	Vijak