

**HOLEX****Kotomer z nastavljivo letvijo, Ø stopinjskega loka × dolžina krakov:  
300X600mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	453400 300X600
GTIN	4045197205964
Razred artikla	42F

**Opis****Izvedba:**

Z letvijo, ki je nastavljiva po dolžini. Konec letve je prirezan pod kotom 45°. Odprt, polkrožni lok z razdelitvijo 10–170°; odčitavanje 1°. **Skala nesvetleče kromirana.** Z matico za utrditev.

Kalibriranje: F3

Odčitavanje: 1 stopinj

Točnost: ±30 kotnih minut

**Tehnični opis**

Ø stopinjskega loka	300 mm
Dolžina krakov	600 mm
Odčitavanje	1 stopinj
Točnost	±30 kotnih minut
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene

Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F3
Vrsta izdelka	Kotomer

**Storitve**

Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
Kalibriranje kotomera/merilnika stopinj	015360
Kalibriranje kotomera/merilnika stopinj Tip GRAD	025810 GRAD
DAkS-kalibriranje, merilnik stopinj GRAD	025820 GRAD