


**Prosta brušena utorna matica za justiranje, Mera utora b₁ na stroju: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375375 14
GTIN	4020772071844
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni po obodu; zato se skrajšajo časi za uravnavanje priprav, strojnih primežev in drugih delov, ki jih je potrebno postaviti vzporedno z utori v mizi orodnega stroja. Merilna ura pri tem ni več potrebna.

Uporaba:

Po grobi poravnavi priprave utorne matice s strani potisnete v utor. **Pri transportu priprave zato na spodnji strani štrleče utorne matice ne motijo in miza stroja se ne more poškodovati.** Na en stroj zadoščata po 2 kosa oz. 4 kosi pri dvojnem vpenjanju.

Standard:**DIN 6323****Material:**

Jeklo C 15, površinsko kaljeno.

Tehnični opis

Mera utora b ₂ na pripravi	20 mm
Dolžina	32 mm
Mera utora b ₁ na stroju	14 mm
Višina H ₁	5,5 mm

Višina H	14 mm
Tip	6323
Vrsta izdelka	Utorne matice