

**Stožčasta ponvica oblika G, za navoj: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375360 M20
GTIN	4020772082031
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Obliki C in D sta površinsko kaljeni, oblika G je poboljšana.

**Uporaba:**

Obliko G zaradi večjega premera smemo uporabiti tudi na utoru vpenjalne prečke. Pri uporabi v kompletu je možna izravnava odstopanja do 3°.

**Standard:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

**Tehnični opis**

Debelina $h_4$	8 mm
Ø izvrtine $d_2$	23,2 mm
za navoj	M20
Zunanji Ø $d_5$	50 mm
Tip	6319G
Vrsta izdelka	Stožčaste ponvice

