



Precizni kotomer, Dolžina letve: 300mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	453800 300
GTIN	4045197294623
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

Odčitavanje brez napak. Vrednosti v stopinjah se enostavno odčitajo na pregledni skali $4 \times 90^\circ$ z lupo. Kotne minute se odčitajo na merilnem bobnu s črno skalo. Z dvojno skalo v obeh smereh merjenja. **Priročno grobo in fino nastavljanje kotnih minut. Površine za odčitavanje so nesvetleče kromirane.**

Obseg dobave:

Vklj. s kotnikom brez naslona 60×90 mm za justiranje.

Dodatni pribor:

Vpenjalno držalo art. 453520 (za pritrditev zarisovalnika art. 445152 – 445222), dodatni kotnik art. 453600.

Rezervni del:

Merilna letev art. 453510, lupa art. 453820, vel. 2.

Tehnični opis

Dolžina letve	300 mm
Odčitavanje	1 kotnih minut
Korak vretena	1 stopinj
Točnost	± 2 kotnih minut
Merilno območje	360 stopinj
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX

vse dele	kaljene
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	F4
Vrsta izdelka	Kotomer

Storitve

Kalibriranje univerzalnega kotomera Tip UNI	025710 UNI
---	------------

Pribor

Dodatni kotnik	453600
Nadomestna lupa za kotomer Tip 2	453820 2
Držalo za kotomer	453520
Nadomestna letev, širina utora 2,5 mm Dolžina letve 300 mm	453510 300