



## Univerzalni kotomer z lupo, Dolžina letve: 300mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	453500 300
GTIN	4045197294449
Razred artikla	46R

### Opis

#### Izvedba:

Pregledna delitev in oštevilčenje plošče s skalo 4×90°. Nonij in plošča s skalo sta v isti ravnini, zato je odčitavanje **brez napak zaradi paralakse**. Merilna plošča **nesvetleče kormirana**. Merilna letev je na enem koncu prirezana pod kotom 45°, na drugem pa pod kotom 60°. Letev je mogoče obrniti in pomikati po celi dolžini. Lok z nonijem in premična letev se lahko utrdita z narebričenim vijakom. **Fina nastavitvev** s pomočjo narebrenega vijaka in **panoramske lupe**, ki omogoča pogled nad celotnim nonijem.

#### Dodatni pribor:

Vpenjalno držalo art. 453520 (za pritrditev zarisovalnika art. 445152 – 445222), dodatni kotnik art. 453600.

#### Rezervni del:

Merilna letev art. 453510, nadomestna lupa art. 453820, vel. 1.

### Tehnični opis

Dolžina letve	300 mm
Odčitavanje	5 kotnih minut
Točnost	±5 kotnih minut
Merilno območje	360 stopinj
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	F4
Vrsta izdelka	Kotomer

### Storitve

Kalibriranje univerzalnega kotomera Tip UNI	025710 UNI
---	------------

### Pribor

Nadomestna letev, širina utora 2,5 mm Dolžina letve 300 mm	453510 300
Dodatni kotnik	453600
Držalo za kotomer	453520
Nadomestna lupa za kotomer Tip 1	453820 1