

**Centrirni kotnik, Dolžina krakov: 70mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	455000 70
GTIN	4045197205971
Razred artikla	42F

Opis**Izvedba:**

Precizna jeklena izvedba z mm skalo na letvi. Merilni robovi so precizno brušeni, ploske stranice so natančno obdelane.

Uporaba:

Za zarisovanje središča okroglih plošč in gredi. Središče se zariše 2–3-krat.

Tehnični opis

Točnost	0,3 kotnih minut
Delitev skale merilne letve	100 mm
za maksimalni Ø gredi	90 mm
Presek tračnice	12×4,0 mm
Dolžina krakov	70 mm
Standard	Tovarniški standard
Material	Plemenito jeklo, INOX
Kalibriranje	F5
Vrsta izdelka	Centrirni kotnik

Storitve

Kalibriranjecentrirnega, koničastega ali jeralnega kotnika
maksimalna dolžina krakov 300

025850 300