



Univerzalni kotomer z lupo, Dolžina letve: 500mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	453500 500
GTIN	2050001045775
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

Pregledna delitev in oštevilčenje plošče s skalo 4×90°. Nonij in plošča s skalo sta v isti ravnini, zato je odčitavanje **brez napak zaradi paralakse**. Merilna plošča **nesvetleče kormirana**. Merilna letev je na enem koncu prirezana pod kotom 45°, na drugem pa pod kotom 60°. Letev je mogoče obrniti in pomikati po celi dolžini. Lok z nonijem in premična letev se lahko utrdita z narebričenim vijakom. **Fina nastavitvev** s pomočjo narebrenega vijaka in **panoramske lupe**, ki omogoča pogled nad celotnim nonijem.

Dodatni pribor:

Vpenjalno držalo art. 453520 (za pritrditev zarisovalnika art. 445152 – 445222), dodatni kotnik art. 453600.

Rezervni del:

Merilna letev art. 453510, nadomestna lupa art. 453820, vel. 1.

Tehnični opis

Dolžina letve	500 mm
Odčitavanje	5 kotnih minut
Točnost	±5 kotnih minut
Merilno območje	360 stopinj
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljene

Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	F4
Vrsta izdelka	Kotomer

Storitve

Kalibriranje univerzalnega kotomera Tip UNI	025710 UNI
---	------------

Pribor

Dodatni kotnik	453600
Držalo za kotomer	453520
Nadomestna letev, širina utora 2,5 mm Dolžina letve 300 mm	453510 300
Nadomestna lupa za kotomer Tip 1	453820 1