

**Centrirni kotnik, Dolžina krakov: 130mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	455000 130
GTIN	4045197205988
Razred artikla	42F

**Opis****Izvedba:**

Precizna jeklena izvedba z mm skalo na letvi. Merilni robovi so precizno brušeni, ploske stranice so natančno obdelane.

**Uporaba:**

Za zarisovanje središča okroglih plošč in gredi. Središče se zariše 2–3-krat.

**Tehnični opis**

Delitev skale merilne letve	150 mm
za maksimalni Ø gredi	190 mm
Točnost	0,3 kotnih minut
Presek tračnice	15×4,0 mm
Dolžina krakov	130 mm
Standard	Tovarniški standard
Material	Plemenito jeklo, INOX
Kalibriranje	F5
Vrsta izdelka	Centrirni kotnik

---

## Storitve

Kalibriranjecentrirnega, koničastega ali jeralnega kotnika  
maksimalna dolžina krakov 300

025850 300