

Mahr**Mikrometer s komparatorjem, Merilno območje: 150-200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	424800 150-200
GTIN	2050001036674
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Merilno vreteno iz nerjavnega jekla kaljeno in brušeno. Merilne površine prevlečene s karbidno trdino. Deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani. Z izolirano zaščito za roko. Konstantna merilna sila. Premični nasprotni merilni nastavek z odmikom. Posebej primeren za točne serijske dele.

Točnost:

Komparator DIN 863 – mikrometer 2 µm.

Obseg dobave:

Vključno s komparatorjem Millimess art. 4434674 vel. 50/1.

Tehnični opis

Odčitavanje mikrometra	0,01 mm
Ø merilnega bobna	18 mm
Ø vretena	7,5 mm
Merilno območje komparatorja	±0,05 mm
Merilno območje	150 - 200 mm
Odčitavanje komparatorja	0,001 mm

Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B14
Vrsta izdelka	Mikrometri s komparatorjem

Storitve

KalibriranjeMikrometer s komparatorjem maksimalno merilno območje 200 mm	022400 200
DAkkS-kalibriranjeMikrometer s komparatorjem maksimalno merilno območje 200 mm	022410 200

Pribor

komparatorja \pm merilno območje/odčitek 50/1 μm	434674 50/1
---	-------------