

Mitutoyo**Kljunasti mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	426805 50-75
GTIN	4946368019895
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeno, brušeno in lepano vreteno. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna, prevlečeni s karbidno trdino. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka. Merilni boben ima pregledno vgravirane črne merilne oznake in številke. Mikrometer je kromiran. Vijak za justiranje in utrditev.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Ø merilnega bobna	18 mm
Merilno območje	50 - 75 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	7 µm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B4
Vrsta izdelka	Kljunasti mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Kljunasti mikrometer za notranje merjenje
maksimalno merilno območje 75 mm

022360 75

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm

484030 75

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm

484030 70

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm

484030 50

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 65 mm

484030 65

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm

484030 55

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 60 mm

484030 60