

 Mahr**Mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 30-40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	427800 30-40
GTIN	2050001038067
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

**Lahka nelomljiva cevna konstrukcija.** Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. **Merilne površine kaljene in sferično brušene.** Merilne površine so nesvetleče kromirane. Od merilnega območja 100–125 mm s toplotno izolacijo in pripravo za utrditev.

**Obseg dobave:**

Mikrometer v tulcu.

**Tehnični opis**

Ø merilnega bobna	12,5 mm
Ø vretena	7 mm
Merilno območje	30 - 40 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	4 µm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	B10
Vrsta izdelka	2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

---

**Storitve**

Kalibriranje mikrometra za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm

022440 100

DAkkS-kalibriranje Mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm

022450 200