

**Mahr****Mikrometer s komparatorjem in stojalom, Merilno območje: 0-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	424805 0-50
GTIN	4059192004774
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Močan jekleni lok, možnost nagiba za 45° proti čvrsti nogi. Naslon je nastavljen po višini. Merilno vreteno iz nerjavnega jekla kaljeno in brušeno. Merilne površine prevlečene s karbidno trdino. Deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani. Z izolirano zaščito za roko. Konstantna merilna sila. Premični nasprotni merilni nastavek z odmikom. Posebej primeren za točne serijske dele in hitro preverjanje.

**Točnost:**

**Komparator DIN 863 – mikrometer 2 µm.**

**Obseg dobave:**

Vključno s komparatorjem Millimes art. 4434674 vel. 50/1.

**Tehnični opis**

Odčitavanje mikrometra	0,005 mm
Merilno območje	0 - 50 mm
Ø merilnega bobna	25 mm
Ø vretena	7,5 mm
Merilno območje komparatorja	±0,05 mm

Odčitavanje komparatorja	0,001 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	B14
Vrsta izdelka	Mikrometri s komparatorjem

### Storitve

DAkkS-kalibriranje Mikrometer s komparatorjem maksimalno merilno območje 100 mm	022410 100
Kalibriranje Mikrometer s komparatorjem maksimalno merilno območje 100 mm	022400 100

### Pribor

komparatorja $\pm$ merilno območje/odčitek 50/1 $\mu$ m	434674 50/1
---	-------------