

**Globinski mikrometer, Merilno območje: 0-150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	425300 0-150
GTIN	4045197578914
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Za doseganje raznih merilnih globin ima naprava zamenljive merilne igle raznih dolžin v koraku 25 mm. Merilno vreteno je v celoti kaljeno in brušeno. Mostiček je iz kaljenega orodnega jekla z lepano merilno površino, mikrometer nesvetleče kromiran. Merilni boben ima pregledno vgravirane črne merilne oznake in številke. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka.

Obseg dobave:

Vklj. z merilnimi iglami.

Tehnični opis

Merilno območje	0 - 150 mm
Dolžina mostička	100 mm
Ø merilnega bobna	18 mm
Število merilnih igel	6
Ø merilne igle	4,5 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Standard	DIN 863

Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S15
Vrsta izdelka	Globinski mikrometer

Storitve

Kalibriranje garnitur globinskih mikrometrov Merilno območje 0-150 mm	020780 0-150
---	--------------