

Mahr**Mikrometer s komparatorjem, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	422500 0-25
GTIN	4059192004248
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno.

S fino lepanimi merilnimi površinami **iz karbidne trdine**.

Vreteno in nakovalo iz nerjavnega jekla.

Lok in vodilo vretena nista sestavljena, temveč sta izdelana iz enega kosa.

Tipka za dvig merilnega nakovala za ponavljajoče se meritve.

Z nastavitvenim vijakom za nastavitev ničle.

Z oznakami za toleranco (dobro/odpad).

Z izolirano zaščito za roko. Ročica za utrditev vretena.

Opisno besedilo na sliki:

Odčitavanje odstopanja v 1/1000 mm.

Tipka za odmik merilnega nakovalca.

Točnost:

Komparator 1 µm – mikrometer 2 µm.

Tehnični opis

Merilno območje komparatorja	±0,065 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Globina merilnega loka	16 mm

Odčitavanje komparatorja	0,001 mm
Odčitavanje mikrometra	0,01 mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B9
Vrsta izdelka	Mikrometri s komparatorjem

Storitve

Kalibriranje Mikrometer s komparatorjem maksimalno merilno območje 25 mm	022100 25
--	-----------