


**Mitutoyo****Kljunasti mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 75-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	426805 75-100
GTIN	4946368019901
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljeno, brušeno in lepano vreteno. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna, prevlečeni s karbidno trdino. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka. Merilni boben ima pregledno vgravirane črne merilne oznake in številke. Mikrometer je kromiran. Vijak za justiranje in utrditev.

**Dodatni pribor:**

Nastavitveni prstani art. 484030.

**Tehnični opis**

Ø merilnega bobna	18 mm
Merilno območje	75 - 100 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	8 µm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B4
Vrsta izdelka	Kljunasti mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje kljunasti mikrometer za notranje merjenje  
maksimalno merilno območje 100 mm

022360 100

## Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 125 mm

484030 125

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 275 mm

484030 275

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 85 mm

484030 85

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 175 mm

484030 175

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 225 mm

484030 225

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 80 mm

484030 80

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 95 mm

484030 95

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 100 mm

484030 100

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm

484030 75

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm

484030 90