



## Mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 40-50mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	427800 40-50
GTIN	2050001053626
Razred artikla	43A

### Opis

#### Izvedba:

**Lahka nelomljiva cevna konstrukcija.** Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. **Merilne površine kaljene in sferično brušene.** Merilne površine so nesvetleče kromirane. Od merilnega območja 100–125 mm s toplotno izolacijo in pripravo za utrditev.

#### Obseg dobave:

Mikrometer v tulcu.

### Tehnični opis

Merilno območje	40 - 50 mm
Ø merilnega bobna	12,5 mm
Ø vretena	7 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	4 µm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	B10
Vrsta izdelka	2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

---

**Storitve**

Kalibriranje mikrometra za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm

022440 100

DAkkS-kalibriranje Mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm

022450 200