


 Mahr

## Viličasti kaliber s komparatorjem z merilnim kljunom, Merilno območje: 80-130mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	424906 80-130
GTIN	4059192017767
Razred artikla	43A

### Opis

#### Izvedba:

Z izstopajočimi merilnimi kljunastimi nastavki, opremljenimi s karbidno trdino. Za merjenje premera ozkih nastavkov, centrinih robov, nastavkov na gredeh, razdalj med zarezi in merjenje ozobčenj WK za določanje debeline zob na ravnozobih ali poševnozobih čelnih zobnikih.

Močan, kovan jekleni lok je toplotno izoliran. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. Nakovalo vzmetno uležajeno, za lažje uvajanje obdelovanca ga je s pomočjo ročice mogoče izvleči. Vreteno se preko polža in zobate letve premika po celotnem merilnem območju. Nastavitev z merilnimi kladicami. Nastavljiv centrini nastavek za nastavitev na sredino obdelovanca. **Konstantna merilna sila** z vgrajeno vzmetjo. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim stebлом. Predvsem za komparator št. 434674 vel. 25/0,5 in vel. 50/1. **Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih.**

#### Obseg dobave:

**Brez** komparatorja,  **vklj. z** leseno škatlo.

#### Dodatni pribor:

Kontrolne mere, komparator art. 434674. Lito stojalo, držalo za komparator za premočrtni prenos merilnega pomika, merilni nastavki.

### Tehnični opis

Merjenje mere čez zobe od modula m	1
Merilna sila	9 N
Planparalelnost merilnih ploskev	3 µm
Merilna površina	15×17 mm
Merilno območje	80 - 130 mm
Hod merilnega tipala	2,5 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	L9
Vrsta izdelka	Viličasti kalibri s komparatorjem

## Storitve

Kalibriranje nastavljivega viličastega kalibra Tip RL	028730 RL
---	-----------