



Mikrometer s krožnikastima merilnima površinama, Merilno območje: 50-75mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	423000 50-75
GTIN	4045197204028
Razred artikla	42B

Opis

Izvedba:

Z velikimi kaljenimi merilnimi krožniki. Kovan in lakiran lok.
Izvedba z vrtečim vretenom.

Uporaba:

Za merjenje razdalje čelnih in vijačnih zobnikov od modula 0,8.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Vzporednost merilnih ploskev	5 µm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno območje	50 - 75 mm
Ø vretena	8 mm
Korak vretena	0,5 mm
Ø merilnega krožnika	20 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863

Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022040 100
DAkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm	022050 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 50 mm	421100 50
---	-----------