

Mahr**Viličasti kaliber s komparatorjem, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	424900 0-25
GTIN	4059192017590
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Močan, kovan jekleni lok je toplotno izoliran. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. Nakovalo vzmetno uležajeno, za lažje uvajanje obdelovanca ga je s pomočjo ročice mogoče izvleči. Vreteno se preko polža in zobate letve premika po celotnem merilnem območju. Nastavitev z merilnimi kladicami. Nastavljiv centrini nastavek za nastavitev na sredino obdelovanca. **Konstantna merilna sila** z vgrajeno vzmetjo. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim stebлом. Predvsem za komparator art. 434674 vel. 25/0,5 in vel. 50/1. **Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih.** Merilne površine iz karbidne trdine. Za merjenje cilindričnih delov kot so gredi, čepi in držala, za merjenje debeline in dolžine.

Obseg dobave:

Brez komparatorja, **vkj. z** leseno škatlo.

Dodatni pribor:

Kontrolne mere, komparator art. 434674. Lito stojalo, držalo za komparator za premočrtni prenos merilnega pomika, merilni nastavki.

Tehnični opis

Ø merilne ploskve	8 mm
Merilna sila	7,5 N

Merilno območje	0 - 25 mm
Planparalelnost merilnih ploskev	1 μm
Hod merilnega tipala	2 mm
Ravnost merilnih ploskev	0,2 μm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	L9
Vrsta izdelka	Viličasti kalibri s komparatorjem

Storitve

Kalibriranje nastavljivega viličastega kalibra Tip RL	028730 RL
---	-----------