

Mitutoyo**Digitalni mikrometer za vgradnjo s podatkovnim izhodom, Merilno območje (merilni hod): 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	426510 0-25
GTIN	4946368695976
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Neposredno odčitavanje na preglednem digitalnem prikazovalniku. Zanesljivo merjenje brez nonija in napak. Kaljeno in brušeno merilno vreteno in merilni površini; utrditev z ročico. Z ragljo za fino nastavitvev.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za vgradnjo v stroje, aparate, naprave, merilne naprave itd., kot nastavljiv prislon na merilni mizi.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnični opis

Ø merilnega bobna	18 mm
Dolžina vpenjalnega držala	16 mm
Ø vretena	6,35 mm
Merilno območje (merilni hod)	0 - 25 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65

Celotna dolžina	170 mm
Ø vpenjalnega držala	12 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Točnost	0,002 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	B3
Vrsta izdelka	vgradnega mikrometra

Storitve

Kalibriranje vgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 25 mm	022280 25
DAkS-kalibriranje vgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 50 mm	022290 50

Pribor

Priključni kablji tipko Data Tip D2	497445 D2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Priključni kablji tipko Data Tip D1	497445 D1
Priključni kablji tipko Data Tip USB2	497445 USB2