

**Centrirni kotnik, Dolžina krakov: 180mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	455000 180
GTIN	4045197685988
Razred artikla	42F

**Opis****Izvedba:**

Precizna jeklena izvedba z mm skalo na letvi. Merilni robovi so precizno brušeni, ploske stranice so natančno obdelane.

**Uporaba:**

Za zarisovanje središča okroglih plošč in gredi. Središče se zariše 2–3-krat.

**Tehnični opis**

za maksimalni $\varnothing$ gredi	270 mm
Delitev skale merilne letve	300 mm
Presek tračnice	20 × 4,0 mm
Točnost	0,3 kotnih minut
Dolžina krakov	180 mm
Standard	Tovarniški standard
Material	Plemenito jeklo, INOX
Kalibriranje	F5
Vrsta izdelka	Centrirni kotnik

---

## Storitve

Kalibriranjecentrirnega, koničastega ali jeralnega kotnika  
maksimalna dolžina krakov 300

025850 300