

## Mitutoyo

### Digitalni kljunasti mikrometri za notranje merjenje s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 5-30mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	426850 5-30
GTIN	4946368696157
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

**Neposredno odčitavanje na digitalnem prikazovalniku.** V celoti kaljeno, brušeno in lepano vreteno. Konci kljuna prevlečeni s karbidno trdino. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka. Vijak za utrditev.

##### Opisno besedilo na sliki:

Prednastavitev poljubne začetne vrednosti.

Nastavitev ničle v poljubnem položaju, brez brisanja absolutne mere.

S tipko za zadržanje vrednosti se lahko izmerjena vrednost zadrži (npr. v neugodnem merilnem položaju).

##### Točnost:

Do 30 mm: 5 µm/od 30 mm: 6 µm.

##### Obseg dobave:

1 baterija art. 81560 vel. 357.

##### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445, nastavitveni prstani art. 484030.

#### Tehnični opis

Merilno območje	5 - 30 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357

Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B4
Vrsta izdelka	Kljunasti mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje Kljunasti mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022360 50
---	-----------

## Pribor

Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kablarski tipko Data Tip USB2	497445 USB2
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm	484030 10
Priključni kablarski tipko Data Tip D2	497445 D2
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Oddajnik Tip S16E	498966 S16E
Priključni kablarski tipko Data Tip D1	497445 D1