

## Mitutoyo

### Digitalni mikrometer za vgradnjo s podatkovnim izhodom, Merilno območje (merilni hod): 0-50mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	426510 0-50
GTIN	4946368610276
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

**Neposredno odčitavanje na preglednem digitalnem prikazovalniku. Zanesljivo merjenje brez nonija in napak.** Kaljeno in brušeno merilno vreteno in merilni površini; utrditev z ročico. Z ragljo za fino nastavitvev.

##### Uporaba:

Za vgradnjo v stroje, aparate, naprave, merilne naprave itd., kot nastavljiv prislon na merilni mizi.

##### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. 357.

##### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497100.

#### Tehnični opis

Dolžina vpenjalnega držala	14 mm
Ø vretena	11 mm
Celotna dolžina	172 mm
Merilno območje (merilni hod)	0 - 50 mm
Ø vpenjalnega držala	18 mm
Ø merilnega bobna	49 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Točnost	0,003 mm

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	B3
Vrsta izdelka	vgradnega mikrometra

## Storitve

Kalibriranje vgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 100 mm	022280 100
DAkS-kalibriranje vgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 50 mm	022290 50

## Pribor

Priključni kabel Tip D1	497080 D1
Oddajnik Tip S1	498966 S1
Priključni kabl tipko Data Tip D1	497100 D1
Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Priključni kabl tipko Data Tip D2	497100 D2
Priključni kabl tipko Data Tip USB2	497100 USB2
Priključni kabel Tip D2	497080 D2
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabel Tip USB2	497080 USB2