

Hartig

Dvojni kljunasti mikrometri za notranje merjenje, Merilno območje: 5-55mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	426900 5-55
GTIN	4045197233981
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeno, brušeno in lepano vreteno. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna, prevlečeni s karbidno trdino. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka. Merilni boben ima pregledno vgravirane črne merilne oznake in številke. Mikrometer je kromiran. Vijak za justiranje in utrditev.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030.

Napotek:

Izvedba z merilnim območjem do 600 mm je dobavljiva po ponudbi.

Tehnični opis

Ø merilnega bobna	21 mm
Merilno območje	5 - 55 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	2,5 µm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B4

Vrsta izdelka	Kljunasti mikrometer za notranje merjenje
---------------	---

Storitve

Kalibriranje Kljunasti mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 75 mm	022360 75
---	-----------

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 6 mm	484030 6
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm	484030 55
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm	484030 35
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 32 mm	484030 32
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 26 mm	484030 26
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 36 mm	484030 36
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 28 mm	484030 28
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 19 mm	484030 19
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm	484030 50
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 4 mm	484030 4
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 34 mm	484030 34
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 3 mm	484030 3
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm	484030 45
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 12 mm	484030 12

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 38 mm	484030 38
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 46 mm	484030 46
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 13 mm	484030 13
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 15 mm	484030 15
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 17 mm	484030 17
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 5 mm	484030 5
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 42 mm	484030 42
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 44 mm	484030 44
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 24 mm	484030 24
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm	484030 10
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 16 mm	484030 16
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9