

Weidmüller 

Preizkuševalnik napetosti VT CTB



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	665133
GTIN	4032248405855
Razred artikla	73H

Opis

Izvedba:

Čvrsto ohišje s kovinsko sponko in merilno konico.

- **Nazivna napetost 3–48 V AC/DC.**
- **Prikaz posamičnih stopenj 5 V; 12 V; 24 V; 48 V.**
- **Drсна funkcija z merilno konico za merjenje skozi izolacijo kabla.**
- **Prikaz polarnosti.**

Drčni mehanizem za priključitev merilne konice na kabel.

Prednosti:

Za preverjanje napetosti ni potrebno snemati izolacije kabla.

Funkcija:

IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing > 1$ mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Uporaba:

Za osebna, motorna vozila ter e-kolesa.

Standard:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Tehnični opis

Prikazovalnik	LED
Delovna temperatura	-10 - 50 °C
Preverjanje prevodnosti	ne
Frekvenčno območje	0–65 Hz

Nazivna napetost	AC/DC 5–48 V
Vrsta IP-zaščite	IP 40
Standard	DIN EN 61326
Standard	DIN EN 61010-1
Masa	50 g
Dolžina kabla	100 cm
Odzivni čas	< 0,3 s
Preizkusni tok	< 0 mA
Čas vklopa	10 s
Čas okrevanja	240 s
Vlažnost	rF max. 85 %
Stopnja umazanosti	2
Napajanje	Omrežno napajanje
Oznaka proizvajalca	VT CTB
celotna dolžina	137 mm
Preizkusno območje	3 - 48 V
Vrsta izdelka	preizkuševalnika napetosti