

**Kljunasti mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 5-30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	426800 5-30
GTIN	4045197204127
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeno, brušeno in lepano vreteno. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna, prevlečeni s karbidno trdino. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka. Merilni boben ima pregledno vgravirane črne merilne oznake in številke. Mikrometer je kromiran. Vijak za justiranje in utrditev.

Obseg dobave:

Vklj. z nastavitvenim prstanom za justiranje.

Tehnični opis

Ø merilnega bobna	18 mm
Merilno območje	5 - 30 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	10 µm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	L7
Kalibriranje	B4

Vrsta izdelka	Kljunasti mikrometer za notranje merjenje
---------------	---

Storitve

KalibriranjeKljunasti mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 50 mm	022360 50
KalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 50 mm	028400 50
DAkkS-kalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 200 mm	028470 200

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm	484030 10
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20