

**Mitutoyo****vgradnega mikrometra, Merilno območje (merilni hod): 0-13mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	426200 0-13
GTIN	4946368861616
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

V celoti kaljeno vreteno in nesvetleče kromiran merilni boben. **Vrtljivo vreteno**, brez naležne površine iz karbidne trdine, brez raglje, **kratka izvedba**.

### Uporaba:

Za vgradnjo v stroje, aparate, naprave, merilne naprave itd., kot nastavljiv prislon na merilni mizi.

### Napotek:

Posebne velikosti po ponudbi.

## Tehnični opis

Ø vretena	5 mm
Ø vpenjalnega držala	9,5 mm
Ø merilnega bobna	13 mm
Dolžina vpenjalnega držala	9,5 mm
Merilno območje (merilni hod)	0 - 13 mm
Celotna dolžina	58,5 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,002 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni

Kalibriranje	B3
Vrsta izdelka	vgradnega mikrometra

**Storitve**

Kalibriranje vgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 25 mm	022280 25
DAkkS-kalibriranje vgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 50 mm	022290 50