

Mitutoyo**Garnitura mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 50-150mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	427500 50-150
GTIN	4946368438320
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

En osnovni mikrometer 50 – 63 in različno dolgi podaljški. **Na osnovni mikrometer pritrdimo (glede na zeleni merilni doseg) enega ali več podaljškov.** Podaljški so cilindrične oblike.

Opisno besedilo na sliki:

Zaščitni pokrov za navoj
Podaljšek 13 mm
Podaljšek 25 mm
Osnovni mikrometer 50 – 63 mm

Točnost:

(3 + število podaljškov + L/50) µm.

Obseg dobave:

Osnovni mikrometer in različno dolgi podaljški.

Tehnični opis

Število podaljškov	3
Ø merilnega bobna	15 mm
Merilno območje	50 - 150 mm
Ø cevi	12,5 mm

Odčitavanje	0,01 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S4
Vrsta izdelka	2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 50-150 mm	020480 50-150
DAkS-kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 50-150 mm	020490 50-150