

Garant**Večkratna vpenjalna letev 120, Dolžina letve: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360110 300
GTIN	4045197555403
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Vse funkcijske površine precizno brušene, točnost para 0,03 mm.
- Osnovno vodilo in čeljusti so sulfidizirane.
- Kompaktna modularna izvedba, velika vpenjalna sila do 40 kN, maksimalni zatezni moment 50 Nm.
- Serijske pritrtilne izvrtine za sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna mera 200 mm) oz. možnost vpenjanja prek vpenjalnih plošč ali plošč z izvrtinami.
- Ravnilo na površini osnovnega vodila omogoča hitro ponovljivo pozicioniranje vpenjalnih nastavkov na vpenjalnem ozobju vodila.
- Možnost prilagajanja medosne mere s križnimi spojniki.
- Možnost konvencionalnega vpenjanja.
- Individualno podaljšanje vpenjalnega območja.
- Enostavno vpenjanje z momentnim ključem.

Uporaba:

- 5-stranska obdelava na večosnih obdelovalnih centrih.
- Kot ekonomična rešitev za uporabo s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp ali za uporabo na paletirnih oz. avtomatiziranih sistemih ali neposredno na strojni mizi oz. vpenjalnem stolpu.

Dodatni pribor:

Za različne vpenjalne čeljusti, magnetne vpenjalne letve, prslon za obdelovanec glejte art. 360112 do 360129. Momentni ključ art. 656050 vel. 60, vpenjalni čep art. 360025 vel. 18M16, vpenjalni krak art. 360127.

Tehnični opis

Širina B	120 mm
Dolžina letve	300 mm
Višina H	60 mm
Dolžina L	300 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna letev

Pribor

Vpenjalni čep ZeroClamp z notranjim navojem Tip 18M16	360025 18M16
Garnitura vpenjalnih krakov6-delne	360127
Osnovna čeljust Tip F	360119 F
Nepomična čeljust Širina čeljusti 120 mm	360116 120
Prijemalni nastavek Tip GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Momentni ključ dvosmerno ragljo Maksimalni vrtilni moment 60 Nm	656050 60
Aluminijast čeljustni nastavek Širina čeljusti 120 mm	360122 120
Predložna čeljust prevlečena s karbidno trdino Širina čeljusti 120 mm	360124 120
Osnovna čeljust Tip P	360119 P
Vpenjalna čeljust z vlekrom navzdol Širina čeljusti 120 mm	360114 120
Vzporedna vpenjalna čeljust Širina čeljusti 120 mm	360115 120
Prijemalni nastavek Tip GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Čeljustni nastavek Material STAHL	360162 STAHL