

Mahr**Viličasti kaliber s komparatorjem z ročajem Marameter S, Merilno območje: 100-150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	424910 100-150
GTIN	4059192017842
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Močan, neupogljiv lok z držalom. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. **Merilne površine opremljene s karbidno trdino in spredaj posnete za lažje vstavljanje.** Za merjenje ozkih centrirnih robov prek širine loka. Nastavitev z merilnimi kladicami. Centrirni omejevalnik za nastavitev na sredino obdelovanca.

Visoka natančnost merjenja. Masa naprave pri meritvi nalega na nepremičnem tipalu in ne vpliva na meritev.

Konstantna merilna sila z vgrajeno vzmetjo. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim stebлом. Prednost ima komparator št.434674.

Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih. Stransko postavljen lok za zaščito pred udarci pri meritvah in pri odlaganju.

Opisno besedilo na sliki:

Nastavljivo nasprotno tipalo.

Nastavljiv centrirni omejevalnik.

Nakovalce s preusmeritvijo na komparator.

Uporaba:

Za merjenje vseh vrst cilindričnih delov. Za hitro merjenje neposredno na stroju in pri kontroli proizvodnje.

Obseg dobave:

Brez komparatorja, **vkj. z** leseno škatlo.

Dodatni pribor:

Kontrolne mere, vzporedne merilne kladice, merilne plošče, komparator art. 434674.

Napotek:

Območje merjenja do 500 mm po naročilu.

Tehnični opis

Merilno območje	100 - 150 mm
Ø merilne ploskve	22 mm
Planparalelnost merilnih ploskev	3 µm
Ravnost merilnih ploskev	0,5 µm
Merilna sila	15 N
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	L9
Vrsta izdelka	Viličasti kalibri s komparatorjem

Storitve

Kalibriranje nastavljivega viličastega kalibra Tip RL	028730 RL
---	-----------