

Mitutoyo**Garnitura mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 50-300mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	427500 50-300
GTIN	4946368438337
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

En osnovni mikrometer 50 – 63 in različno dolgi podaljški. **Na osnovni mikrometer pritrdimo (glede na zeleni merilni doseg) enega ali več podaljškov.** Podaljški so cilindrične oblike.

Opisno besedilo na sliki:

Zaščitni pokrov za navoj

Podaljšek 13 mm

Podaljšek 25 mm

Osnovni mikrometer 50 – 63 mm

Točnost:

(3 + število podaljškov + L/50) µm.

Obseg dobave:

Osnovni mikrometer in različno dolgi podaljški.

Tehnični opis

Število podaljškov	5
Ø cevi	12,5 mm
Merilno območje	50 - 300 mm
Ø merilnega bobna	15 mm

Odčitavanje	0,01 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S4
Vrsta izdelka	2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

KalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 50-300 mm	020480 50-300
DAkS-kalibriranjeGarnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 50-300 mm	020490 50-300