



Mikrometer s komparatorjem, Merilno območje: 75-100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	422501 75-100
GTIN	
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno.

S fino lepanimi merilnimi površinami **iz karbidne trdine**.

Vreteno in nakovalo iz nerjavnega jekla.

Lok in vodilo vretena nista sestavljena, temveč sta izdelana iz enega kosa.

Tipka za dvig merilnega nakovala za ponavljajoče se meritve.

Z nastavitvenim vijakom za nastavitev ničle.

Z oznakami za toleranco (dobro/odpad).

Z izolirano zaščito za roko. Ročica za utrditev vretena.

Opisno besedilo na sliki:

Odčitavanje odstopanja v 1/1000 mm.

Tipka za odmik merilnega nakovalca.

Točnost:

Komparator 2 µm – mikrometer 2 µm.

Obseg dobave:

Vklj. s ključem za nastavljanje.

Napotek:

Merilne površine iz CBN po ponudbi.

Tehnični opis

Odčitavanje komparatorja	0,002 mm
Odčitavanje mikrometra	0,01 mm

Merilno območje	75 - 100 mm
Globina merilnega loka	50 mm
Merilno območje komparatorja	$\pm 0,14$ mm
Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B9
Vrsta izdelka	Mikrometri s komparatorjem

Storitve

Kalibriranje Mikrometer s komparatorjem maksimalno merilno območje 200 mm	022100 200
---	------------