

**Kljunasti mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	426800 50-75
GTIN	4045197204141
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeno, brušeno in lepano vreteno. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna, prevlečeni s karbidno trdino. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka. Merilni boben ima pregledno vgravirane črne merilne oznake in številke. Mikrometer je kromiran. Vijak za justiranje in utrditev.

Obseg dobave:

Vklj. z nastavitvenim prstanom za justiranje.

Tehnični opis

Merilno območje	50 - 75 mm
Ø merilnega bobna	18 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	14 µm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	L7
Kalibriranje	B4
Vrsta izdelka	Kljunasti mikrometer za notranje merjenje

Storitve

KalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 100 mm	028400 100
DAkKS-kalibriranjeNastavitveni prstan maksimalni Ø 200 mm	028470 200
KalibriranjeKljunasti mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 75 mm	022360 75

Pribor

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 60 mm	484030 60
Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm	484030 75