

Mahr**Mikrometer s komparatorjem, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	424800 0-25
GTIN	4059192004675
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Merilno vreteno iz nerjavnega jekla kaljeno in brušeno. Merilne površine prevlečene s karbidno trdino. Deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani. Z izolirano zaščito za roko. Konstantna merilna sila. Premični nasprotni merilni nastavek z odmikom. Posebej primeren za točne serijske dele.

Točnost:

Komparator DIN 863 – mikrometer 2 µm.

Obseg dobave:

Vključno s komparatorjem Millimes art. 4434674 vel. 50/1.

Tehnični opis

Odčitavanje komparatorja	0,001 mm
Merilno območje komparatorja	±0,05 mm
Ø vretena	7,5 mm
Odčitavanje mikrometra	0,01 mm
Merilno območje	0 - 25 mm
Ø merilnega bobna	18 mm

Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B14
Vrsta izdelka	Mikrometri s komparatorjem

Storitve

DAkkS-kalibriranje Mikrometer s komparatorjem maksimalno merilno območje 25 mm	022410 25
Kalibriranje Mikrometer s komparatorjem maksimalno merilno območje 25 mm	022400 25

Pribor

komparatorja \pm merilno območje/odčitek 50/1 μm	434674 50/1
---	-------------