


Mahr**Viličasti kaliber s komparatorjem brez merilnih nastavkov, Merilno območje: 0-30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	424904 0-30
GTIN	2050001053299
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Nakovalce in vreteno z natančnimi koničnimi izvrtinami za vstavljanje zamenljivih merilnih nastavkov. Univerzalno uporabno za reševanje vseh vrst merilnih problemov.

Močan, kovani jekleni lok je toplotno izoliran. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. Nakovalo vzmetno uležajeno, za lažje uvajanje obdelovanca ga je s pomočjo ročice mogoče izvleči. Vreteno se preko polža in zobate letve premika po celotnem merilnem območju. Nastavitev z merilnimi kladicami. Centrirni omejevalnik za nastavitev na sredino obdelovanca.

Konstantna merilna sila zaradi vgrajene vzmeti. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim stebлом. Predvsem za komparator art. 434674 vel. 25/0,5 in vel. 50/1 ali art. 434670. **Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih.**

Obseg dobave:

Brez komparatorja, **vklj. z** leseno škatlo.

Dodatni pribor:

Kontrolne mere, komparator art. 434670 in 434674. Stojalo iz litine, držalo za komparator za premočrtni prenos merilnega pomika, merilni nastavki.

Kalibriranje: M5

Hod merilnega tipala: 2 mm

Merilna sila: 7,5 N

Tehnični opis

Merilna sila	7,5 N
Merilno območje	0 - 30 mm
Hod merilnega tipala	2 mm
Standard	Tovarniški standard
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	L9
Vrsta izdelka	Viličasti kalibri s komparatorjem

Storitve

Kalibriranje nastavljivega viličastega kalibra	018530
Signiranje lasersko graviranje Tip	018940
Kalibriranje nastavljivega viličastega kalibra Tip RL	028730 RL