



Mikrometer s komparatorjem, Merilno območje: 0-25mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 422510 0-25 |
| GTIN | 4045197203991 |
| Razred artikla | 42B |

Opis

Izvedba:

Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno.

S fino lepanimi merilnimi površinami **iz karbidne trdine**.

Vreteno in nakovalo iz nerjavnega jekla.

Lok in vodilo vretena nista sestavljena, temveč sta izdelana iz enega kosa.

Tipka za dvig merilnega nakovala za ponavljajoče se meritve.

Z nastavitvenim vijakom za nastavitev ničle.

Z oznakami za toleranco (dobro/odpad).

Z izolirano zaščito za roko. Ročica za utrditev vretena.

Opisno besedilo na sliki:

Odčitavanje odstopanja v 1/1000 mm.

Tipka za odmik merilnega nakovalca.

Točnost:

Komparator 1 µm – mikrometer 3 µm.

Obseg dobave:

Vklj. s ključem za nastavljanje.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|-----------|
| Merilno območje komparatorja | ±0,045 mm |
| Odčitavanje mikrometra | 0,01 mm |
| Odčitavanje komparatorja | 0,001 mm |
| Merilno območje | 0 - 25 mm |

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Globina merilnega loka | 18 mm |
| Standard | DIN 863 |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm |
| Merilno orodje | analogni |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Kalibriranje | B9 |
| Vrsta izdelka | Mikrometri s komparatorjem |

Storitve

| | |
|--|-----------|
| Kalibriranje Mikrometer s komparatorjem maksimalno merilno območje 25 mm | 022100 25 |
|--|-----------|