

**Mitutoyo****Garnitura mikrometrov za notranje merjenje, Merilno območje: 50-1000mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	427500 50-1000
GTIN	4946368438351
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

En osnovni mikrometer 50 – 63 in različno dolgi podaljški. **Na osnovni mikrometer pritrdimo (glede na zeleni merilni doseg) enega ali več podaljškov.** Podaljški so cilindrične oblike.

### Opisno besedilo na sliki:

Zaščitni pokrov za navoj  
Podaljšek 13 mm  
Podaljšek 25 mm  
Osnovni mikrometer 50 – 63 mm

### Točnost:

$(3 + \text{število podaljškov} + L/50) \mu\text{m}$ .

### Obseg dobave:

Osnovni mikrometer in različno dolgi podaljški.

## Tehnični opis

Ø merilnega bobna	15 mm
Število podaljškov	8
Ø cevi	12,5 mm
Merilno območje	50 - 1000 mm

Odčitavanje	0,01 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S4
Vrsta izdelka	2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

### Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 50-1000 mm	020480 50-1000
DAkS-kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 50-1000 mm	020490 50-1000