

Mitutoyo**Kljunasti mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 5-30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	426805 5-30
GTIN	4946368019871
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeno, brušeno in lepano vreteno. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna, prevlečeni s karbidno trdino. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka. Merilni boben ima pregledno vgravirane črne merilne oznake in številke. Mikrometer je kromiran. Vijak za justiranje in utrditev.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Ø merilnega bobna	18 mm
Merilno območje	5 - 30 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	5 µm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B4
Vrsta izdelka	Kljunasti mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Kljunasti mikrometer za notranje merjenje
maksimalno merilno območje 50 mm

022360 50

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 19 mm	484030 19
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 4 mm	484030 4
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 3 mm	484030 3
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm	484030 7
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 6 mm	484030 6
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm	484030 25
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 12 mm	484030 12
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 16 mm	484030 16
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 24 mm	484030 24
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 5 mm	484030 5
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm	484030 9
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 26 mm	484030 26
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 28 mm	484030 28
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 10 mm	484030 10
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 15 mm	484030 15
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 13 mm	484030 13

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 17 mm

484030 17