

Garant**Centrični primež, Širina čeljusti A: 80mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360130 80
GTIN	4045197642387
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Centrični primež za prilagodljivo uporabo.

- **Absolutno varno delovanje z zaprtim ohišjem.**
- **Visoka preciznost, natančnost ponovitve 0,02 mm.**
- **Variabilna nastavitev centra $\pm 0,02$ mm.**
- **Delovne površine kaljene.**
- **Trdna izvedba iz orodnega jekla, površine so zaščitene s kratkotrajnim nitriranjem.**

Prednosti:

Večnamenska uporaba.

- **Prilagodljiva, lahka izvedba.**

Uporaba:

Popolno za 5-stransko obdelavo, odlično pri vpenjanju surovcev.

Primerno za:

Večkratna vpenjalna letev art. 360080 in 360110.

Obseg dobave:

Vključno z nasadnim ključem art. 642700, vel. E12.

Dodatni pribor:

Izvedbe vpenjalnih čeljusti art. 360135–360151.

Tehnični opis

Dolžina	110 mm
Masa	2,5 kg
Hod	22 mm
Vrtilni moment	40 Nm
Višina	50,2 mm
Širina čeljusti A	80 mm
Vpenjalna sila do maksimalno	17 kN
Širina	80 mm
ustreza barvni kodi	ZC 80
Vrsta izdelka	Strojni primež

Pribor

Prijemalni čeljustni nastavki, par za tip 80	360141 80
Centrirna/adapterska pločevina Tip T2	360132 T2
Vpenjalni čep za centrični primež Tip 18M12/120	360131 18M12/120
Prijemalni čeljustni nastavki, par za tip 80	360142 80
Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par za tip 80	360137 80
Vpenjalni čep za centrični primež Tip 18M12/138	360131 18M12/138
Prijemalni čeljustni nastavki, par za tip 80	360140 80
Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par za tip 80	360138 80
Centrirna/adapterska pločevina Tip T1	360132 T1
Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par za tip 80	360135 80
Prijemalni čeljustni nastavki, par za tip 80	360143 80
Čeljustni nastavki, mehki, par za tip 80	360146 80
Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par za tip 80	360136 80
Čeljust s prizmo, par za tip 80	360148 80
Čeljustni nastavki, mehki, par za tip 80	360145 80
Konzola za centrični primež za tip 80	360152 80

