

**Mahr****Mikrometer s komparatorjem, Merilno območje: 50-100mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 424800 50-100 |
| GTIN                  | 2050001036650 |
| Razred artikla        | 43A           |

**Opis****Izvedba:**

Merilno vreteno iz nerjavnega jekla kaljeno in brušeno. Merilne površine prevlečene s karbidno trdino. Deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani. Z izolirano zaščito za roko. Konstantna merilna sila. Premični nasprotni merilni nastavek z odmikom. Posebej primeren za točne serijske dele.

**Točnost:**

**Komparator DIN 863 – mikrometer 2 µm.**

**Obseg dobave:**

Vključno s komparatorjem Millimess art. 4434674 vel. 50/1.

**Tehnični opis**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Merilno območje              | 50 - 100 mm |
| Ø merilnega bobna            | 18 mm       |
| Odčitavanje komparatorja     | 0,001 mm    |
| Merilno območje komparatorja | ±0,05 mm    |
| Ø vretena                    | 7,5 mm      |
| Odčitavanje mikrometra       | 0,01 mm     |

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Standard                | DIN 863                    |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm                    |
| Merilno orodje          | analogni                   |
| Pakiranje               | čvrsta škatla              |
| Kalibriranje            | B14                        |
| Vrsta izdelka           | Mikrometri s komparatorjem |

### Storitve

|   |            |
|---|------------|
| DAkkS-kalibriranje Mikrometer s komparatorjem maksimalno merilno območje 100 mm | 022410 100 |
| Kalibriranje Mikrometer s komparatorjem maksimalno merilno območje 100 mm       | 022400 100 |

### Pribor

|   |             |
|---|-------------|
| komparatorja $\pm$ merilno območje/odčitek 50/1 $\mu\text{m}$ | 434674 50/1 |
|---|-------------|