

**Mitutoyo****Globinski mikrometer, Merilno območje: 0-150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	425200 0-150
GTIN	4946368016399
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**Za doseganje raznih merilnih globin ima naprava zamenljive merilne igle raznih dolžin v koraku 25 mm.** Merilno vreteno je v celoti kaljeno in brušeno. Mostiček je iz kaljenega orodnega jekla z lepno merilno površino, mikrometer nesvetleče kromiran. Merilni boben ima pregledno vgravirane črne merilne oznake in številke. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka.

**Obseg dobave:**

Vklj. z merilnimi iglami.

**Tehnični opis**

Ø merilne igle	4 mm
Dolžina mostička	100 mm
Število merilnih igel	6
Ø merilnega bobna	18 mm
Merilno območje	0 - 150 mm
Odčitavanje	0,01 mm

Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S15
Vrsta izdelka	Globinski mikrometer

### Storitve

Kalibriranje garnitur globinskih mikrometrov Merilno območje 0-150 mm	020780 0-150
-----------------------------------------------------------------------	--------------