

**vgradnega mikrometra, Merilno območje (merilni hod): 0-13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	426250 0-13
GTIN	4045197204080
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeno vreteno in nesvetleče kromiran merilni boben. **Vrtljivo vreteno**, brez naležne površine iz karbidne trdine, brez raglje, **kratka izvedba**.

Uporaba:

Za vgradnjo v stroje, aparate, naprave, merilne naprave itd., kot nastavljiv prislon na merilni mizi.

Tehnični opis

Celotna dolžina	58,5 mm
Merilno območje (merilni hod)	0 - 13 mm
Ø vretena	5 mm
Dolžina vpenjalnega držala	9,5 mm
Ø merilnega bobna	13 mm
Ø vpenjalnega držala	9,5 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,002 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	B3

Vrsta izdelka

vgradnega mikrometra

Storitve

Kalibriranjevgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 25 mm

022280 25

DAkkS-kalibriranjevgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 50 mm

022290 50