

Mitutoyo**Kljunasti mikrometer za notranje merjenje, Merilno območje: 25-50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	426805 25-50
GTIN	4946368019888
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeno, brušeno in lepano vreteno. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna, prevlečeni s karbidno trdino. Zaradi fine raglje je merilna sila vedno enaka. Merilni boben ima pregledno vgravirane črne merilne oznake in številke. Mikrometer je kromiran. Vijak za justiranje in utrditev.

Dodatni pribor:

Nastavitveni prstani art. 484030.

Tehnični opis

Merilno območje	25 - 50 mm
Ø merilnega bobna	18 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	6 µm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B4
Vrsta izdelka	Kljunasti mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Kljunasti mikrometer za notranje merjenje
maksimalno merilno območje 50 mm

022360 50

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 32 mm 484030 32

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 46 mm 484030 46

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm 484030 30

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 38 mm 484030 38

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 44 mm 484030 44

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 42 mm 484030 42

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 26 mm 484030 26

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 35 mm 484030 35

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm 484030 40

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 36 mm 484030 36

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 45 mm 484030 45

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 34 mm 484030 34

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 28 mm 484030 28

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 25 mm 484030 25

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 50 mm 484030 50