

**Mahr****Mikrometer s komparatorjem, Merilno območje: 100-150mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	424800 100-150
GTIN	2050001036667
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Merilno vreteno iz nerjavnega jekla kaljeno in brušeno. Merilne površine prevlečene s karbidno trdino. Deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani. Z izolirano zaščito za roko. Konstantna merilna sila. Premični nasprotni merilni nastavek z odmikom. Posebej primeren za točne serijske dele.

**Točnost:**

**Komparator DIN 863 – mikrometer 2 µm.**

**Obseg dobave:**

Vključno s komparatorjem Millimess art. 4434674 vel. 50/1.

**Tehnični opis**

Merilno območje komparatorja	±0,05 mm
Ø merilnega bobna	18 mm
Odčitavanje mikrometra	0,01 mm
Odčitavanje komparatorja	0,001 mm
Ø vretena	7,5 mm
Merilno območje	100 - 150 mm

Standard	DIN 863
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B14
Vrsta izdelka	Mikrometri s komparatorjem

### Storitve

DAkkS-kalibriranje Mikrometer s komparatorjem maksimalno merilno območje 200 mm	022410 200
Kalibriranje Mikrometer s komparatorjem maksimalno merilno območje 200 mm	022400 200

### Pribor

komparatorja $\pm$ merilno območje/odčitek 50/1 $\mu\text{m}$	434674 50/1
---	-------------